

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 2.1/8-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 2.1/8-20
GTIN	4062406052164
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	6
Pasi/inch	20
Ø cozii D _s	40 mm
Număr caneluri de pretensionare	6
Ø găurii de centrare	52,78 mm
Materialul sculei	HSS
Ø Filet	54 mm
Lungimea totală L	140 mm
Pătrat coadă □	32 mm
Pas filet	1,27 mm
Adâncimea filetului	80,96 mm
Tip de filet	UN
Dimensiunea filetului	2.1/8-20 UN

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod