

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.12-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	5,486 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	13,7 mm
Pas filet	0,794 mm
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Pasi/inch	32
Ø găurii de centrare	4,8 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	12-32 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod