

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 2.1/4-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 2.1/4-18
GTIN	4062406052225
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	6
Pasi/inch	18
Materialul sculei	HSS
Ø găurii de centrare	55,75 mm
Lungimea totală L	160 mm
Număr de dinți Z	6
Adâncimea filetului	85,73 mm
Pătrat coadă □	35 mm
Ø cozii D _s	45 mm
Pas filet	1,411 mm
Ø Filet	57,15 mm
Tip de filet	UNS
Dimensiunea filetului	2.1/4-18 UNS

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod