

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 3.7/8-12****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130050 3.7/8-12 |
| GTIN               | 4062406052973   |
| Clasa articolului  | 10N             |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Pas filet                       | 2,117 mm    |
| Pasi/inch                       | 12          |
| Adâncimea filetului             | 147,64 mm   |
| Pătrat coadă □                  | 44 mm       |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 56 mm       |
| Lungimea totală L               | 180 mm      |
| Ø Filet                         | 98,425 mm   |
| Ø găurii de centrare            | 96,4 mm     |
| Număr de dinți Z                | 10          |
| Materialul sculei               | HSS         |
| Număr caneluri de pretensionare | 10          |
| Tip de filet                    | UN          |
| Dimensiunea filetului           | 3.7/8-12 UN |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Strat de acoperire            | neacoperită   |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad   |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1   |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță            | 2B  |
| Clasa de toleranță            | 1B  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță            | 3B  |
| Forma conului de atac         | C   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                              |
| Răcire interioară             | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere            | pe dreapta  |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională     |
| Inel colorat                  | fără  |
| Tip produs                    | Tarod   |