

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, TiN, Tip: 4.1/8-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130055 4.1/8-16
GTIN	4062406055318
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	104,8 mm
Pas filet	1,588 mm
Ø găurii de centrare	103,3 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	56 mm
Număr caneluri de pretensionare	12
Lungimea totală L	180 mm
Pasi/inch	16
Număr de dinți Z	12
Pătrat coadă □	44 mm
Adâncimea filetului	157,16 mm
Tip de filet	UN
Dimensiunea filetului	4.1/8-16 UN

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod