

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130051 3-12
GTIN	4062406053765
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	8
Adâncimea filetului	114,3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Pas filet	2,11 mm
Pătrat coadă □	39 mm
Materialul sculei	HSS
Ø găurii de centrare	74,2 mm
Lungimea totală L	160 mm
Ø Filet	76,2 mm
Pasi/inch	12
Număr de dinți Z	8
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	3-12 UN LH

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod