

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 3.1/4-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 3.1/4-10
GTIN	4062406056131
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	50 mm
Adâncimea filetului	123,83 mm
Pasi/inch	10
Materialul sculei	HSS
Lungimea totală L	160 mm
Ø Filet	82,55 mm
Pătrat coadă □	39 mm
Număr de dinți Z	8
Pas filet	2,54 mm
Ø găurii de centrare	80,25 mm
Număr caneluri de pretensionare	8
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	3.1/4-10 UNS LH

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod