

Garant
**Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 3.3/4-10**

Date comandă

Numărul de comandă	130056 3.3/4-10
GTIN	4062406056322
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
 Comandă minimă: 1 bucată
 Execuție specială - este exclusă returnarea
 Tip de filet: UNS-LH
 Materialul sculei: HSS
 Pasi/inch: 10
 Ø Filet: 95,25 mm
 Lungimea totală L: 180 mm
 Ø cozii D_s: 56 mm
 Pătrat coadă □: 44 mm
 Ø găurii de centrare: 93 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2,54 mm
Materialul sculei	HSS
Lungimea totală L	180 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Ø cozii D _s	56 mm
Pătrat coadă □	44 mm
Număr de dinți Z	10

Ø Filet	95,25 mm
Adâncimea filetului	142,88 mm
Pasi/inch	10
Ø găurii de centrare	93 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	3.3/4-10 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod