

Garant

**Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 2.3/8-20**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130056 2.3/8-20
GTIN	4062406055691
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	6
Ø găurii de centrare	59,12 mm
Adâncimea filetului	90,49 mm
Lungimea totală L	160 mm
Pas filet	1,27 mm
Ø Filet	60,325 mm
Materialul sculei	HSS
Număr de dinți Z	6
Pasi/inch	20
Pătrat coadă □	39 mm
Ø cozii D _s	50 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	2.3/8-20 UN LH

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod