

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3.5/8-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130051 3.5/8-16
GTIN	4062406053994
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	138,11 mm
Pătrat coadă □	44 mm
Număr de dinți Z	10
Pasi/inch	16
Pas filet	1,588 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Ø găurii de centrare	90,55 mm
Materialul sculei	HSS
Ø Filet	92,075 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	56 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	3.5/8-16 UN LH

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod