

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,  
Tip: 2.1/2-16****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130056 2.1/2-16 |
| GTIN               | 4062406055769   |
| Clasa articolului  | 10N             |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Adâncimea filetului             | 95,25 mm       |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 50 mm          |
| Pas filet                       | 1,588 mm       |
| Pătrat coadă □                  | 39 mm          |
| Număr de dinți Z                | 6              |
| Pasi/inch                       | 16             |
| Număr caneluri de pretensionare | 6              |
| Materialul sculei               | HSS            |
| Lungimea totală L               | 160 mm         |
| Ø găurii de centrare            | 62 mm          |
| Ø Filet                         | 63,5 mm        |
| Tip de filet                    | UN-LH          |
| Dimensiunea filetului           | 2.1/2-16 UN LH |

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Strat de acoperire            | TiN                                                 |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad                                             |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                           |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10                                            |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20                                            |
| Clasa de toleranță            | 2B                                                  |
| Clasa de toleranță            | 1B                                                  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05                                            |
| Clasa de toleranță            | 3B                                                  |
| Forma conului de atac         | C                                                   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                              |
| Răcire interioară             | nu                                                  |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere            | pe stânga                                           |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională     |
| Inel colorat                  | fără                                                |
| Tip produs                    | Tarod                                               |