



## Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 8



### Date comandă

Numărul de comandă	300684 8
GTIN	4045197700810
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Suport cilindric inclusiv piuliță ER.  
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea bucălor elastice Mini pe suporturi standard.

#### Accesorii opționale:

Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.  
Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

#### Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare. Nu este posibilă reglarea lungimii.

### Descriere tehnică

Ø cozii d	12 mm
Pentru bucă elastice tip ER	8 mm
Lungimea cozii L <sub>1</sub>	70 mm
Gama de prindere	1 - 5 mm
L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø exterior D	12 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309377 3
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Piuliță pentru bucușă elastică tip ERpentru șabilele de etanșare Pentru ER 25	309615 25
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Piuliță pentru bucușă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309376 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309378 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309016
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309416 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309379 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
	309369 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309002 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
	309409 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308986 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

309000 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm

309040 21

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309414 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

309000 5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309447 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308878 1,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308901 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

309001 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308930 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308990 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309001 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

308981 18

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309374 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309416 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308921 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308960 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309416 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309369 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308930 4

309285

Set de bucușe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Set de bucușe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309414 14
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm	309379 22
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308911 10
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16



Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm cu etanșare	309284
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309377 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309377 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309377 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7

Piuliță pentru bucușă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308962 6
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309377 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309416 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
	309414 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309377 10

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șabiele de etanșare Pentru ER 32

309615 32

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309377 13

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm

309445 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309409 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm

308881 4,5

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40

309580 40

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16

309617 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309378 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309448 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309001 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309368 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308918 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308881 3,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308959 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm

308990 21

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm

309376 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308881 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

309419 20

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm	309002 17
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309379 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
	309378 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308959 9

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm

309448 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308962 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm

308878 4,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309376 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309377 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

309040 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308881 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308901 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309376 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

308986 17

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308986 15

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309403 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309001 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308921 5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309430 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308959 12

Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20

309650 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308916 6

309447 4

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm

308962 13

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309378 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308930 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308990 19

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm

309373 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309418 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308916 5

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire

309165

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308911 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

308962 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308992 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309406 9

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm

309280

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare

309022

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309374 7

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

308962 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

309000 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308946 13

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309371 4

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16

309610 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309001 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308916 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm	309379 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309376 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10



Bucșă elastică ER HPCu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309430 8
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Set de bucșe elastice ER 9 buc. 1-5 mm	309008
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309418 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25	309612 25

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309378 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308911 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309447 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308981 19
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 16	309615 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309377 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309447 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309376 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308986 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309365 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
	308986 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309414 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309411 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309374 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308941 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309376 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309403 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309414 16

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308922 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309373 2

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308920 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309376 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308946 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308906 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm

309373 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

309000 13

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309418 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309419 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308941 15

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309413 4,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309373 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309376 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309001 14
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309379 18
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5



Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309419 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 40	309615 40
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308878 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309376 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309377 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32	309617 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309377 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309447 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20	309580 20
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308911 1
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
	308916 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm 309040 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm 309001 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm 309376 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm 309379 4

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm 309430 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 309406 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm 308878 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 309406 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm 308960 13

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309375 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm 309430 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 308916 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm 309040 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm 308906 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 309411 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 309001 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm 309002 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm 308911 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm 308990 15

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm 309430 2,8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
	309418 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308930 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire	309245
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308878 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8



Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309376 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309376 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
	309374 14

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309376 11
---	-----------

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
--	----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
--	-----------

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16
--	-----------

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
---	-----------

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
---	-----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
--	-----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
--	-----------

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
---	----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
--	-----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
---	----------

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
---	----------