



Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 20



Date comandă

Numărul de comandă	300684 20
GTIN	4045197700841
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Suport cilindric inclusiv piuliță ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.
Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø cozii d	20 mm
L ₂	29,5 mm
Lungimea cozii L ₁	140 mm
Pentru bucă elastice tip ER	20 mm
Ø exterior D	28 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309414 14
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309376 7
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40	309580 40
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309377 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308930 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309411 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309001 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309377 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309379 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309448 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309416 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309411 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm	309002 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308878 1,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309377 19
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309447 3,5
	309432 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

309001 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308911 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308901 5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309369 6

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire

309165

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

308992 18

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm

309419 25

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309404 4,5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm

309447 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308911 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308916 7

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309374 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309414 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308986 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308992 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308946 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308920 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm

308911 2,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308960 14

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire	309245
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25	309612 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309418 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308930 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Set de bucșe elastice ER 9 buc. 1-5 mm	309008
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309379 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309376 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309447 3
	309002 15

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309376 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 40	309615 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308916 3
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309419 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309376 20

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309376 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308878 3
	309374 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm 308941 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm 309377 14

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm 309425 2,8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm 309373 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm 308962 16

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm 309413 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm 308992 25

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm 309377 5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm 309449 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm 309404 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm 308946 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm 309000 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm 308921 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm 308990 26

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm 309379 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm 308986 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm 309379 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm 308986 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm 309373 5

309430 2,8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309374 16

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309377 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308986 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

308986 17

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm

309368 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308986 12

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32

309617 32

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

308962 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309411 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm

308981 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308959 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308959 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308960 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309002 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308882 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309403 3,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309374 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308981 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308911 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309418 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309001 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16	309615 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309406 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309376 10
	309371 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308959 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309378 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308916 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16	309617 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309379 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309416 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309378 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309416 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309414 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
	308959 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308959 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308930 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm

308990 25

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309365 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308959 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308960 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm

309376 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308981 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309365 4

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309432 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308901 4

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32

309612 32

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308986 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308920 8

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire

309285

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

308981 17

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308946 6

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309448 5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

309419 22

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309374 3

Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare

309284

Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm

309016

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 32	309615 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308911 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
	308906 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308930 10
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309376 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309376 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308911 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309419 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308878 2
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308986 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309448 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309378 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308878 3,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309377 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309376 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309376 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309411 4,5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309377 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309001 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309376 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309447 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7
Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309406 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309418 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20	309580 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
	309372 4

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309403 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309404 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm

309040 25

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm

309379 22

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309377 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309416 4,5

Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16

309650 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

309000 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309377 3

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare

309022

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309370 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308901 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308986 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308911 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309406 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309419 8

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm

309155

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm

308881 6,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

309040 10

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25

309617 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308920 4

309001 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309413 4,5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309365 1
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309378 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm	309379 26
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308959 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308981 19
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309430 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308962 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 25	309615 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309001 19
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309376 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5