

**HOLEX®**
**Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu canale de răcire, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 10 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300265 10
GTIN	4045197701169
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**

Cu gaură Balluffchip.

**Cu canale de răcire.**
**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: ADB

Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Ø exterior D: 35 mm

Șurub de strângere de schimb 309900: 10

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Șurub de strângere de schimb 309900	10
Ø exterior D	35 mm

Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
	308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat  
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con  
ISO 40

308610 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat  
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat  
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru  
con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308630 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de  
tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40  
SK

308810 40

Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO  
7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK

308830 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40