

**HOLEX®**
**Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu canale de răcire, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 18 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300265 18
GTIN	4045197701206
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**

Cu gaură Balluffchip.

**Cu canale de răcire.**
**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806. Cheie de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: ADB

Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Ø exterior D: 50 mm

Șurub de strângere de schimb 309900: 16

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb 309900	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm

Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308812 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308810 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308820 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 40 SK	308830 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40