



Șurub de fixare a frezei străpuns, DIN 6367, Pentru Ø dornului: 16mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309861 16 |
| GTIN | 4250122674177 |
| Clasa articolului | 30N |

Descriere

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.
Eliberarea lichidului de răcire prin orificiile laterale.

Notă:

- Compatibil cu
- secțiune HSK, PSC.
 - Secțiune SK și BT numai cu formă de prindere ADB.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|----------|
| Grosimea capului | 6 mm |
| Ø cap | 20 mm |
| Filet M | M8 |
| Lungimea filetului | 16 mm |
| Pentru Ø dornului | 16 mm |
| Standard | DIN 6367 |

Tip produs

Șurub de fixare