

Garant**Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subțire, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300415 16
GTIN	4045197701831
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon și cu un șurub de fixare pentru prinderea sculelor. Ø 6 mm al găurii străpunse, pentru **răcire internă**.

Execuție:

Model șurub de strângere: M14 × 1 – SKT 5

Avantaj:

Proeminențe reduse datorită formei constructive subțiri și diversitate de lungimi de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Livrare:

Cu șurub de fixare Cod 300416.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	156 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø exterior D	25 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de strângere pentru microsuportul de fixare Dimensiunea filetelui M14	300416 M14
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
	308650 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30

308765 30

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30

308785 30