

Garant**Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subțire, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300415 6
GTIN	4045197700889
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon și cu un șurub de fixare pentru prinderea sculelor. Ø 6 mm al găurii străpunse, pentru **răcire internă**.

Execuție:

Model șurub de strângere: M6 × 0,5 – TX 10

Avantaj:

Proeminențe reduse datorită formei constructive subțiri și diversitate de lungimi de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Livrare:

Cu șurub de fixare Cod 300416.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
L ₁	40 mm
Lungimea totală L	150 mm
Ø D ₂	9,8 mm
Ø exterior D	20 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de strângere pentru microsuportul de fixare Dimensiunea filetului M6	300416 M6
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
	308795 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30

308760 30

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30

308610 30

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40