

Garant**Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subțire, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300415 12
GTIN	4045197701817
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric cu coadă Weldon și cu un șurub de fixare pentru prinderea sculelor. Ø 6 mm al găurii străpunse, pentru **răcire internă**.

Execuție:

Model șurub de strângere: M12 × 1 – SKT 5

Avantaj:

Proeminențe reduse datorită formei constructive subțiri și diversitate de lungimi de prindere.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Livrare:

Cu șurub de fixare Cod 300416.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Lungimea totală L	150 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	20 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de strângere pentru microsuportul de fixare Dimensiunea filetelui M12	300416 M12
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30