

FAHRION®
FAHREYOND PROTECTION**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 20, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308916 4
GTIN	2050001767134
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate.

Protecție contra coroziunii: bucsă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucsii de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. **Similar** ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	4 mm
Suport	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	427 E
Ø exterior D	20,7 mm

Lungimea totală L	31,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică