

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**Bucșă elastică ER, ER 32, Ø nominal de strângere d: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308981 8
GTIN	2050001767080
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate.

**Protecție contra coroziunii:** bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

**Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică**, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	8 mm
Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	470 E
Ø exterior D	33 mm

Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică