

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 20, Ø nominal de strângere d: 8mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308916 8      |
| GTIN               | 2050001765482 |
| Clasa articolului  | 39Y           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate.

**Protecție contra coroziunii:** bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. **Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 8 mm        |
| Suport                   | ER 20       |
| Standard                 | ISO 15488-A |
| Concentricitate          | ≤ 5 µm      |
| Tip                      | 427 E       |
| Ø exterior D             | 20,7 mm     |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 31,5 mm        |
| Tip produs        | Bucșă elastică |