

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Bucșă elastică ER, ER 16, Ø nominal de strângere d: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308901 6 |
| GTIN | 2050001764669 |
| Clasa articolului | 39Y |

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate.

Protecție contra coroziunii: bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 6 mm |
| Suport | ER 16 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Concentricitate | ≤ 5 µm |
| Tip | 426 E |
| Ø exterior D | 17 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 27,5 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |