

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**Bucșă elastică ER, ER 20, Ø nominal de strângere d: 1 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308911 1      |
| GTIN               | 2050001767813 |
| Clasa articolului  | 39Y           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate.

**Protecție contra coroziunii:** bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

**Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 1 mm        |
| Suport                   | ER 20       |
| Standard                 | ISO 15488-B |
| Concentricitate          | ≤ 5 µm      |
| Tip                      | 428 E       |
| Ø exterior D             | 21 mm       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 31,5 mm        |
| Tip produs        | Bucșă elastică |