

FAHRION®
FAHREYOND PROTECTION**Bucșă elastică ER, ER 16, Ø nominal de strângere d: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308901 8
GTIN	2050001768827
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate.

Protecție contra coroziunii: bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	8 mm
Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	426 E
Ø exterior D	17 mm

Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică