

**Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 360****Date comandă**

Numărul de comandă	081543 360
GTIN	4062406056858
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă lucru cu LED cu cap de lampă rabatabil, buton rotativ care permite dimarea fără trepte. Capacul translucid asigură o iluminare 360° antireflexie. Stativ cu magnet integrat și cârlig de suspendare.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Tip acumulator	Litiu-Ion

Flux luminos	60 - 1000 lm
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Număr de acumulatori incluse	1
Durata de iluminare	1,5 h
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Greutate	470 g
Lungimea totală	260 mm
Tip produs	Lampă de lucru