

**Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 380****Date comandă**

Numărul de comandă	081549 380
GTIN	4062406056865
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Lampă de lucru subțire cu LED și acumulator, cu intensitate luminoasă mare și de tip reflector, pentru iluminare și în spații înguste. Butonul rotativ ușor accesibil asigură o dimare fără trepte. Este posibilă fixarea flexibilă datorită piciorului magnetic rotativ cu cârlig de suspendare.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv cablu de încărcare.

**Descriere tehnică**

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Număr de acumulatoare incluse	1
Durata de iluminare	2,5 h
Clasă de protecție IP	IP 54

Flux luminos	120 - 500 lm
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lungimea totală	380 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Greutate	250 g
Tip produs	Reflector tip baghetă