

**Bucșă elastică ER HP cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309371 10
GTIN	2050001767486
Clasa articolului	33F

**Descriere****Execuție:**

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** ( $3 \times D$ , maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Adaptat pentru:**

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

**Notă:**

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (până la 60 bar). **Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	10 mm
Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A

Concentricitate	≤ 2 μm
Tip	425 E
Ø exterior D	16,7 mm
Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică