

**Lampă tip creion cu LED și acumulator, Tip: 170****Date comandă**

Numărul de comandă	081579 170
GTIN	4062406056872
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru tip creion cu acumulator și cu LED, cu intensitate luminoasă mare și de tip reflector, cu clips de prindere la buzunar, cu magnet puternic. Bază magnetică cu articulație sferică rotativă 360°.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Flux luminos	220 lm
Durata de iluminare	2,5 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Zonă ATEX	nu există

Greutate	83 g
Capacitate acumulator	1,1 Ah
Corpuri de iluminat	Modul LED
Flux luminos treapta 2	80 lm
Clasă de protecție IP	IP 20
Număr de acumulatori incluse	1
Lungimea totală	170 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	20 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Lanternă de buzunar