

Garant**Șurub de fixare cu răcire interioară (RI), Pentru Ø dornului: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	575096 16
GTIN	4062406057053
Clasa articolului	53D

Descriere**Execuție:**

Șurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. **Cu canale pentru răcire interioară.**

Aplicație:

Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. **Respectați momentul de rotație.**

Descriere tehnică

Moment de strângere recomandat	15 Nm
Pentru Ø dornului	16 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Ø cap	20 mm
Filet M	M8
Grosimea capului K	13 mm
Tip produs	Șurub de fixare

