

Garant**Șurub de fixare cu răcire interioară (RI), Pentru Ø dornului: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	575096 32
GTIN	4062406057084
Clasa articolului	53D

Descriere**Execuție:**

Șurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. **Cu canale pentru răcire interioară.**

Aplicație:

Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. **Respectați momentul de rotație.**

Descriere tehnică

Moment de strângere recomandat	30 Nm
Deschiderea cheii	8 mm
Pentru Ø dornului	32 mm
Ø cap	56 mm
Filet M	M16
Grosimea capului K	9,5 mm
Tip produs	Șurub de fixare

