

Garant**Șurub de fixare cu răcire interioară (RI), Pentru Ø dornului: 22mm**

Date comandă

Numărul de comandă	575096 22
GTIN	4062406057060
Clasa articolului	53D

Descriere

Execuție:

Șurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. **Cu canale pentru răcire interioară.**

Aplicație:

Pentru fixarea periilor rotunde marca GARANT. **Respectați momentul de rotație.**

Descriere tehnică

Ø cap	32 mm
Moment de strângere recomandat	20 Nm
Pentru Ø dornului	22 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Filet M	M10
Grosimea capului K	8,5 mm
Tip produs	Șurub de fixare

