

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Bucșă elastică ER HP, ER 32, Ø nominal de strângere d: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309376 5
GTIN	2050001764997
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Adaptat pentru:**

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

**Notă:**

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	5 mm
Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 2 μm

Tip	470 E
Ø exterior D	33 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică