



Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: PEN



Date comandă

Numărul de comandă	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lanternă de buzunar cu LED, tip creion, ușor de mânuit, cu capul lămpii **cu posibilitate de focalizare**, pentru iluminare focalizată și concentrată între 10° și 80°. Clip de buzunar practic și buton.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Tip de baterii	Micro, AAA
Clasă de protecție IP	IP 54
Durata de iluminare	6 h
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Greutate	60 g
Corpuri de iluminat	Modul LED

Ø cap	17 mm
Flux luminos	120 lm
Număr de baterii incluse	2
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	130 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3