



Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: CRI-PEN



Date comandă

Numărul de comandă	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lanternă de buzunar cu LED, tip creion, cu capul lămpii cu posibilitate de focalizare, clip de buzunar și buton. LED pentru culori naturale cu **valoare CRI mare** (> 95) pentru detectarea conformității culorilor.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 x baterii AAA.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Durata de iluminare	2 h

Număr de baterii incluse	2
Tip de baterii	Micro, AAA
Flux luminos	100 lm
Greutate	60 g
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Valoare CRI	95
Lungimea totală	135 mm
Lățimea totală	17 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3