



Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 12mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309413 12 |
| GTIN | 2050001765987 |
| Clasa articolului | 39Y |

Descriere

Execuție:

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) și duze de stropire.

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 12 mm |
| Suport | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 µm |
| Tip | 4282 E |

| | |
|-------------------|----------------|
| Ø exterior D | 25,7 mm |
| Lungimea totală L | 34 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |