

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Bucșă elastică ER HP, ER 40, Ø nominal de strângere d: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309379 19
GTIN	2050001766267
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Concentricitatea sistemului și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	19 mm
Suport	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 2 μm

Tip	472 E
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	46 mm
Tip produs	Bucșă elastică