

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 4,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309402 4,5    |
| GTIN               | 2050001767899 |
| Clasa articolului  | 39Y           |

**Descriere****Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

**Notă:**

**FAHRION®** Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 4,5 mm      |
| Suport                   | ER 16       |
| Standard                 | ISO 15488-A |
| Concentricitate          | ≤ 10 µm     |
| Tip                      | 4031 E      |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ø exterior D      | 16,7 mm        |
| Lungimea totală L | 27,5 mm        |
| Tip produs        | Bucșă elastică |