

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309409 14
GTIN	2050001768636
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	14 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 μm
Tip	4282 E

Ø exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică