



## Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire, ER 32, Ø nominal de strângere d: 6mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309378 6      |
| GTIN               | 2050001767615 |
| Clasa articolului  | 33F           |

### Descriere

#### Execuție:

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

#### Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

#### Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

#### Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar) și **duze de pulverizare**.

**Similar** ISO 15488-A.

### Descriere tehnică

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ø nominal de strângere d | 6 mm  |
| Suport                   | ER 32 |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Standard                 | ISO 15488-A          |
| Concentricitate          | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Tip                      | 469 E                |
| $\varnothing$ exterior D | 32,7 mm              |
| Lungimea totală L        | 40 mm                |
| Tip produs               | Bucșă elastică       |