

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 20, Ø nominal de strângere d: 9mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309406 9 |
| GTIN | 2050001765864 |
| Clasa articolului | 39Y |

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bușei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bușe elastice tip ER, bușele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bușe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 9 mm |
| Suport | ER 20 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 μm |
| Tip | 4276 E |

| | |
|-------------------|----------------|
| Ø exterior D | 20,7 mm |
| Lungimea totală L | 31,5 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |