

Garant**CDCT S40101, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Clasa articolului	211

Descriere

CDCT S40101 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 140 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm
Sfârâmător de aşchii	VS
Aplicația principală	M
Categorie	HB7125-1
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,1 mm

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 140 m/min
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40101
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire