

**Garant****CDCT S40101, Categorie: HU7310**

## Date comandă

Numărul de comandă	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Clasa articolului	21I

## Descriere

CDCT S40101 HU7310 Categorie: HU7310

Sfărâmbător de aşchii: AF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 300 m/min

## Descriere tehnică

Rază la colț	0,1 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	N
Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de aşchii	AF
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 300 m/min

Categorie	HU7310
Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,75 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40101
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire