

**Garant****CDCT S40101, Categorie: HB7410**

### Date comandă

Numărul de comandă	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Clasa articolului	211

### Descriere

CDCT S40101 HB7410 Categorie: HB7410

Sfărâmbător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de aşchii	TIS
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Rază la colț	0,1 mm
Aplicația principală	Ti

Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Categorie	HB7410
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40101
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire