

Garant**CDCT S40102, Categorie: HB7410****Date comandă**

Numărul de comandă	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Clasa articolului	211

Descriere

CDCT S40102 HB7410 Categorie: HB7410

Sfârâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	Ti
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm

Sfârâmător de așchii	TIS
Categorie	HB7410
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40102
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire