

Garant**GPCT S50104, Categorie: HB7035****Date comandă**

Numărul de comandă	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Clasa articolului	211

Descriere

GPCT S50104 HB7035 Categorie: HB7035

Sfârâmător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,35 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 60 - 150 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,35 mm
Aplicație secundară	K
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	60 - 150 m/min

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 150 m/min
Categorie	HB7035
Sfărâmător de așchii	SF
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50104
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire