

Garant**GPCT S50102, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Clasa articolului	211

Descriere

GPCT S50102 HU7310 Categorie: HU7310

Sfârâmtător de aşchii: AF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,6 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 300 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Categorie	HU7310

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Sfărâmător de așchii	AF
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire