

Garant**GPCT S50102, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Clasa articolului	211

Descriere

GPCT S50102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,35 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VS
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7125-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,35 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire