

Garant**TDAT 070101, Categorie: HB7410**

Date comandă

Numărul de comandă	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Clasa articolului	21I

Descriere

TDAT 070101 HB7410 Categorie: HB7410

Sfărâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avans f: 0,05 - 0,23 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 90 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Aplicația principală	Ti
Sfărâmător de aşchii	TIS
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7410
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm

Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070101
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire