



Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire, ER 32, Ø nominal de strângere d: 11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	309418 11
GTIN	2050001766038
Clasa articolului	39Y

Descriere

Execuție:

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) și duze de stropire.

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	11 mm
Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	4537 E

Ø exterior D	32,7 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică